




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Application	Toutes les fonctions d'un maître
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	22...30 DC; (24 DC ; selon TBTP)
Résistance d'isolation [V]	500
Consommation max. via AS-i [mA]	80
Consommation de puissance max. [VA]	10
Isolation galvanique	oui
Sorties	
Technologie	AS-i
Interfaces	
RS232	
Taux de transmission	4800...62400 Baud
Type de connecteur	SUB-D
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...70
Humidité relative [%]	95
Protection	IP 20



API AS-Interface

Contr 1MSTR 1RS485

Tests / Homologations		
Tenue aux chocs et aux vibrations	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Classification AS-i		
Profil AS-i	M1	
Certificat AS-i	22503	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Matières	aluminium	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Sortie contrôle	2 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes à vis: 5 x		
Raccordement		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE