


**Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse
de rotation**

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Article arrêté

Article de remplacement: DI5023 + E30436

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !


Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	10
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Application

Application	évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
-------------	--

Données électriques

Tension nominale DC [V]	10...36
Consommation [mA]	< 15
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Nombre total de sorties	1
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	250



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE


Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée [mm]		10
Portée réglable		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [Imp/min]		5...300
Exactitude / dérives		
Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3	
Hystérésis [% de Sr]		10
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage [s]		5
Fréquence d'amortissement max. [Imp/min]		15000
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre multitour
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
MTTF [Années]		905
Données mécaniques		
Poids [g]		202
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		laiton spécial; PBT
Couple de serrage [Nm]		50
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	connecteur pour électrovannes forme A; DIN EN 175301-803	

Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Raccordement électrique

Raccordement



Connecteur: 1 x embase SS