




Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-YPKG



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	10
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Application		
Application		évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	10...36
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Nombre total de sorties		1
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	250
Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée	[mm]	10
Portée réglable		non
Portée de travail	[mm]	0...8,1



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-YPKG

Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	5...3600
Principe de mesure		inductif
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	10
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	5
Fréquence d'amortissement max.	[Imp/min]	18000
Logiciel / programmation		
Sensibilité		potentiomètre multitour
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température de stockage	[°C]	-25...80
Protection		IP 65; IP 67
Tests / Homologations		
MTTF	[Années]	656
Données mécaniques		
Poids	[g]	283,58
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		laiton spécial; PA; TPE-U
Couple de serrage	[Nm]	50
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2




Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-YPKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu