




Module CompactLine AS-Interface

CompactModule/2x2DI/M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2457
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation [mA]	< 242
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4; (2 x 2)
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	20...30
Courant max. total des entrées [mA]	200
Courant d'entrée niveau haut [mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas [mA]	< 1,5



Module CompactLine AS-Interface

CompactModule/2x2DI/M12

Niveau du signal logique haut [V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-0.1			
Configuration E/S AS-i [hex]	0			
Code ID AS-i [hex]	1			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2
	Prise	I-1/2	I-1/2	I-3/4
	broche	4	2	4

Données mécaniques

Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement
Matières	PUR

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	LED, jaune

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A

