

DN2010




Alimentation à découpage 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN1020

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Tension d'entrée DC	[V]	105...370
Plage de tension d'entrée AC	[V]	90...260
Classe de protection		I
Tolérance tension de sortie	[%]	3
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	1
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[%]	1,25
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...55
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Alimentation à découpage 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Données mécaniques		
Type de montage	rail; (TH35 (EN 60715))	
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Tension de sortie	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
bornes à chambres jumelées: 2 x ...2,5 mm²		
Raccordement		

