DN3012


Alimentation à découpage 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN4012

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 potentiomètre


Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	100...240
Tension de sortie DC	[V]	24...28
Classe de protection		I; (IEC 61140)
Retard à la disponibilité max.	[ms]	1000
Retard à la disponibilité	[s]	< 1000
Tension de sortie	[V]	réglable
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	5
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[mV]	50
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Protection d'entrée en externe		10 A; B

DN3012

Alimentation à découpage 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)	
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205	
Sorties			
Résistance courts-circuits		oui	
Protection surcharges		oui	
Charge signal DC OK		30 V DC (< 1 A)	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...70	
Protection		IP 20	
Tests / Homologations			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
Données mécaniques			
Poids	[g]	0,987	
Type de montage		rail; (TH35 (EN 60715); espaces libres pour le refroidissement par convection 20 mm)	
Dimensions	[mm]	129 x 50 x 136	
Matières		AlMg3; tôle d'acier; PC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		DC-ok	1 x LED, vert
		surcharge	1 x LED, rouge
Remarques			
Remarques		tension de sortie selon TBTS, TBTP	
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			
Bornes à vis:			
Raccordement			



1: primaire
2: secondaire