



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2516
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

1 étiquette
2 fixation cordon d'adressage




Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 100
Consommation max. via AS-i	[mA]	100; (avec alimentation externe: 80 mA)
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées analogiques: 4
Entrées		
Alimentation capteurs, entrées		AS-i / externe
Alimentation en tension	[V]	24
Courant max. total des entrées	[mA]	500; (avec alimentation externe)
Protection courts-circuits des entrées TOR		non
Nombre des entrées analogiques		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Résolution entrée analogique		16 (1 bit = 1 µA)



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Sorties		
Technologie	AS-i	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Température de stockage	[°C]	-20...85
Protection	IP 67	
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Adressage AS-i	Prise d'adressage; Adressage IR possible	
Profil AS-i	S-7.3.E	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	3.E
Données mécaniques		
Type de montage	Interface AS-i pour des embases pour câble plat/câble plat et alimentation externe	
Matières	PBT	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	LED, vert Tension AS-i / 24 V AUX
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune Voies AI1...AI4
Accessoires		
Accessoires en option	Embase	
Remarques		
Remarques	Si les capteurs sont alimentés via AS-i, la charge ne doit pas être supérieure à 100 mA.	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: M12; codage: A		
		
1	Alimentation des capteurs +24V	
2	AI + Entrée analogique	
3	Alimentation des capteurs 0V	
4	n.c.	
5	terre fonctionnelle	