




Mémoire de données IO-Link

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Application

Application sauvegarde de données via IO-Link

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	< 50
Classe de protection	III
Taille mémoire [bit]	1042432
Type de mémoire	FRAM
Cycles de lecture max.	illimité
Cycles d'écriture max.	illimité

Interfaces

Interface de communication	IO-Link
Type de transmission	COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profiles	Smart Sensor: Device Identification
Mode SIO	non
Type de port maître requis	A
DeviceID supportés	Mode fonctionnement default
	DeviceID 1423

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...60
Température de stockage [°C]	-25...80
Protection	IP 67; IP 69K

Tests / Homologations

CEM	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / répétitifs
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non répétitifs
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

DSU100



Mémoire de données IO-Link

DSU____KQRWIOUS03

Homologation UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentation en tension	Limited Voltage/Current
	Numéro de fichier UL	E205959

Données mécaniques

Poids [g]	59,8
Boîtier	rectangulaire
Montage	non encastrable
Dimensions [mm]	20 x 7 x 48
Matières	PBT; TPU; inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	accès en mémoire	1 x LED, jaune

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

