


DTC510



Tête de lecture / écriture RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED jaune
- 2 LED vert
- 2 LED rouge



Application

Homologation radio pour

États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon;
Taiwan; Inde; Singapour; Chine; Corée du Sud; Israël

Information sur
l'homologation radio

La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements
radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

9...32 DC

Consommation [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Classe de protection

III

Fréquence de
fonctionnement [MHz]

13,56

Norme RFID

ISO 15693

Plage évaluable

Distance du TAG [mm]

≤ 60

Interfaces

Interface de communication

CAN

CAN


Protocole

CANopen



Tête de lecture / écriture RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...80
Protection		IP 67; IP 69K
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / répétitifs
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non répétitifs
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Données mécaniques		
Poids	[g]	180
Boîtier		rectangulaire
Face active		orientable sur 5 positions
Dimensions	[mm]	40 x 40 x 54
Matières		boîtier: PA; pièces métalliques: inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Preoperational Mode	1 x LED, vert allumée
	Operational Mode	1 x LED, vert clignote
	communication TAG	1 x LED, jaune allumée
	erreurs	1 x LED, rouge clignote
Remarques		
Remarques	Pour les distances avec d'autres TAG voir la fiche technique correspondante (E803xx)	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12, orientable, verrouillant; codage: A		
		
1	non utilisé	
2	U+	
3	mise à la terre	
4	CAN_H	
5	CAN_L	