


DTE601



Appareil RFID compact avec interface bus de terrain

DTRHF HLRWPNUS03



Application			
Homologation radio pour		États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Chine; Corée du Sud; Japon; Taïwan; Singapour; Malaisie; Inde; vietnam	
Information sur l'homologation radio		La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	19,2...28,8 DC	
Consommation	[mA]	500	
Classe de protection		III	
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56	
Norme RFID		ISO 15693	
Sorties			
Courant max. par sortie	[mA]	100; (max.)	
Plage évaluable			
Distance frontale tête de lecture / écriture	[mm]	600	
Distance latérale tête de lecture / écriture	[mm]	850	
Remarque sur la distance tête de lecture / écriture		100%	puissance d'émission
Distance du TAG	[mm]	tag 50mm	≤ 150
		carte ISO	≤ 180
Interfaces			
Interface de communication		Ethernet	
Ethernet - PROFINET			
Protocole		PROFINET	
Type d'utilisation		transmission de données	



Appareil RFID compact avec interface bus de terrain

DTRHF HLRWPNUS03

Ethernet - TCP/IP	
Protocole	TCP/IP
Réglages usine	adresse IP: 192.168.0.79
	Masque subnet: 255.255.255.0
	adresse IP passerelle: 192.168.0.100
Type d'utilisation	Paramétrage

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...60
Température de stockage [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / chocs permanents
		50 g (11 ms) / choc individuel
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [Années]		130


Données mécaniques	
Poids [g]	641,5
Dimensions [mm]	113 x 118,5 x 50
Matières	PBT / PC; inox; aluminium

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Alimentation en tension	1 x LED, vert
	LED de visualisation	4 x LED, jaune intensité du signal TAG
	état	2 x LED, vert/rouge interface bus de terrain
	état	2 x LED, vert / jaune Ethernet

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - Alimentation en tension

Connecteur: 1 x M12; codage: A



PWR	
1	L+
2	entrée/sortie TOR 2
3	L-
4	entrée/sortie TOR 1
5	non utilisé

DTE601



Appareil RFID compact avec interface bus de terrain

DTRHF HLRWPNUS03

Raccordement électrique - Ethernet

Connecteur: 2 x M12; codage: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-