




Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



Application

Application

signalisation des états de la machine

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	21,6...26,4 DC
Tension nominale DC	[V]	24; (selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	400
Température de couleur	[K]	4000
Flux lumineux	[lm]	rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2
Remarque sur le flux lumineux	[lm]	les informations concernant le flux lumineux se réfèrent à un mètre de bande de LED
Durée de vie typique	[h]	30000

Entrées

Technologie des entrées TOR	24 V PNP
Courant d'entrée niveau haut [mA]	10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...45
Humidité relative	[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000
Protection		IP 68
Degré de pollution		2

Tests / Homologations

Homologation	IEC 61471; IEC 62031
--------------	----------------------

Données mécaniques

Poids	[g]	47,8
Dimensions	[mm]	250 x 14,2 x 4,5
Matières		TPU



Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

Afficheurs / éléments de service

Indication	signalisation des états de la machine	LED, multicolore RGB
	éclairage d'installations	LED, blanc


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m

Connecteur: M12; codage: A



1	+ rouge
2	+ vert
3	GND
4	+ blanc
5	+ bleu

Diagrammes et courbes

