




Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



découpe tableau de commande 91 x 43 mm



Caractéristiques du produit

Dimensions [mm] 48 x 112 x 116

Application

Application Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions

Données électriques

Fréquence AC [Hz] 50...60
Tension d'alimentation [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Consommation [mA] 100

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 4; Nombre des sorties analogiques: 1

Entrées

Nombre des entrées TOR 2

Sorties

Nombre des sorties TOR 4
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 270
Sortie analogique (tension) [V] -10...10
Protection surcharges oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -25...70
Protection IP 65
Protection bornes IP 20



Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Données mécaniques

Poids	[g]	352
Type de montage		découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières		Noryl UL94-V-0


Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
------------	-------------------	--

Raccordement électrique

Bornes à vis:

Raccordement



NC: non utilisé