




Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



Caractéristiques du produit		
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Application		
Application	Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions	
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	50...60
Tension d'alimentation	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consommation	[mA]	100
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	2	
Sorties		
Nombre des sorties TOR	4	
Protection surcharges	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Protection	IP 65	
Protection bornes	IP 20	
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Données mécaniques		
Poids	[g]	352
Type de montage	découpe tableau de commande: 91 x 43 mm	



Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières		Noryl UL94-V-0


Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
------------	-------------------	--

Raccordement électrique

Bornes à vis:

Raccordement



NC: non utilisé