


DX2041



Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/AC/DC



découpe
tableau
de 91 x 43 mm
commande



Caractéristiques du produit		
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Application		
Application	affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit	
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	50...60
Tension d'alimentation	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consommation	[mA]	100
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 2	
Entrées		
Nombre des entrées analogiques	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
Entrée analogique (courant)	[mA]	0...20
Entrée analogique (tension)	[V]	-10...10
Résolution entrée analogique		16 bit
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Protection		IP 65
Protection bornes		IP 20
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	




Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/AC/DC

Données mécaniques		
Poids	[g]	351
Type de montage		découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières		Noryl UL94-V-0

Afficheurs / éléments de service		
Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile

Raccordement électrique	
Bornes à vis:	
Raccordement	



NC non utilisé