


E3M152



Câble de connexion

CONNECTION CABLE M12 11M



Application

Système	câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version	pour le capteur 3D intelligent pour engins mobiles avec sortie vidéo analogique PAL

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...80
Protection	IP 67; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	562,5
Matières	boîtier: PUR; joint d'étanchéité: FKM; Broches de contact: CuSn6 nickelé et étamé
Matière bague moletée	inox (1.4305/303)
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe ≥ 60 mm

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Câble de connexion

CONNECTION CABLE M12 11M

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement électrique

Câble: 11 m, noir, Ø 6 mm, blindé; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



- | | |
|----|------------------|
| 1: | blindage |
| 2: | non utilisé |
| 3: | blindage coax |
| 4: | fil interne coax |
| 5: | non utilisé |

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)

