




Câble de connexion

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
|------------------------|-----|------------|

Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...85 |
| Protection           |      | IP 67    |

Données mécaniques


|                       |      |                 |
|-----------------------|------|-----------------|
| Dimensions            | [mm] | 15 x 15 x 42    |
| Matières              |      | TPU             |
| Matière du corps      |      | TPU             |
| Matière bague moletée |      | laiton, nickelé |

Remarques

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| Quantité |  | 1 pièces |
|----------|--|----------|

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm






## Câble de connexion

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

#### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

