




Câble de connexion

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

|         |               |
|---------|---------------|
| Système | Sans halogène |
|---------|---------------|

Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
| Classe de protection   |     | III        |

Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Protection           |      | IP 67    |

Données mécaniques


|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matières              | TPU             |
| Matière du corps      | TPU             |
| Matière bague moletée | laiton, nickelé |

Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10988




## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

