




Câble de connexion

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                 |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Système                     | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone               | oui                           |
| Données électriques         |                               |
| Tension d'alimentation [V]  | < 250 AC / < 300 DC           |
| Courant de sortie total [A] | 3                             |
| Conditions d'utilisation    |                               |
| Température ambiante [°C]   | -25...85                      |
| Protection                  | IP 68                         |
| Données mécaniques          |                               |
| Matières                    | PUR                           |
| Matière du corps            | PUR                           |
| Matière bague moletée       | laiton, nickelé               |
| Remarques                   |                               |
| Quantité                    | 1 pièces                      |



## Câble de connexion

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

