


Câble avec prise mâle

ASTGH050MSA0005C02



Application

Système	Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Température de stockage [°C]	-40...80
Protection	IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	350	
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Matières		PUR	
Matière du corps		PUR	
Matière bague moletée		laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
		Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
		Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		Cycles de courbure	> 1 Mio.

E11599



Câble avec prise mâle

ASTGH050MSA0005C02

Remarques

Quantité


1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,8 mm, blindé; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BU =	bleu
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage