




Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	6
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-5...70



Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m

Protection	IP 69K; (Afin de garantir l'indice de protection, les prises non utilisées doivent être couvertes avec les bouchons fournis.; Couple de serrage: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
------------	---

Tests / Homologations

MTTF	[Années]	2487
------	----------	------

Données mécaniques

Poids	[g]	2785,5
Dimensions	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Matières	douille fileté: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Joint torique: EPDM; Bouchon: PP	
Matière du corps	inox	
Nombre d'emplacements répartiteur	8	
Type connecteur	M12	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	16 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs: M12
------------	----------------------------

Remarques


Remarques	tension d'alimentation selon TBTP
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - emplacement


Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: inox



Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

E11775

Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m

