




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 24 AC/DC |
| Limiteur de surtension |     | oui; (VDR) |

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...70 |
| Protection           |      | IP 67    |

### Données mécaniques

|                  |     |
|------------------|-----|
| Matières         | PUR |
| Matière du corps | PUR |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                           |                |
|------------|---------------------------|----------------|
| Indication | Indication de commutation | 1 x LED, jaune |
|------------|---------------------------|----------------|

### Accessoires

|            |           |
|------------|-----------|
| Fourniture | vis       |
|            | étiquette |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0020A03

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: PUR



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
 BU = bleu  
 GN/YE = vert / jaune