



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/0-20mA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available



Caractéristiques du produit

Boîtier	Montage en glissière
---------	----------------------

Application

Application	contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
-------------	---

Données électriques

Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1
-------------------------------	---

Sorties

Nombre des sorties relais	1	
Pouvoir de coupure	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Nombre des sorties analogiques	1	
Sortie analogique (courant)	[mA]	0...20
Charge maxi	[Ω]	500

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage	[Imp/min]	500...5000
------------------	-----------	------------



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/0-20mA

Exactitude / dérives		
Hystérésis	[% de Sr]	5...100
Répétabilité du seuil	[% de Sr]	1
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
Logiciel / programmation		
Sensibilité	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Protection	IP 40	
Protection bornes	IP 20	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage en glissière	
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	LED, rouge
Raccordement électrique		
Raccordement		