



## Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/110VAC/0-20mA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

# No scale drawing available



### Caractéristiques du produit

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Boîtier | Montage en glissière |
|---------|----------------------|

### Application

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Données électriques

|                                     |      |                     |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| Tension nominale AC                 | [V]  | < 110               |
| Tension nominale DC                 | [V]  | 24                  |
| Tolérance tension nominale          | [%]  | 10                  |
| Tolérance tension nominale 2        | [%]  | 10                  |
| Fréquence nominale AC               | [Hz] | 50...60             |
| Energie auxiliaire pour capteurs DC | [V]  | 24; ( $\leq 30$ mA) |

### Entrées/sorties

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Sorties

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nombre des sorties relais      | 1                        |
| Pouvoir de coupure             | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
| Nombre des sorties analogiques | 1                        |
| Sortie analogique (courant)    | [mA] 0...20              |
| Charge maxi                    | [ $\Omega$ ] 500         |

### Etendue de mesure / plage de réglage

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Plage de réglage | [Imp/min] 50...500 |
|------------------|--------------------|



## Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/110VAC/0-20mA

| Exactitude / dérives             |                                             |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Hystérésis                       | [% de Sr]                                   | 5...100    |
| Répétabilité du seuil            | [% de Sr]                                   | 1          |
| Temps de réponse                 |                                             |            |
| Temporisation de démarrage       | [s]                                         | 0,5...15   |
| Logiciel / programmation         |                                             |            |
| Sensibilité                      | réglage fin dans la plage par potentiomètre |            |
| Conditions d'utilisation         |                                             |            |
| Température ambiante             | [°C]                                        | 0...70     |
| Protection                       | IP 40                                       |            |
| Protection bornes                | IP 20                                       |            |
| Données mécaniques               |                                             |            |
| Boîtier                          | Montage en glissière                        |            |
| Matières                         | plastique                                   |            |
| Afficheurs / éléments de service |                                             |            |
| Indication                       | Indication de commutation                   | LED, rouge |
| Raccordement électrique          |                                             |            |
| Raccordement                     |                                             |            |