


Câble en Y

YDOGS030PLS0005H03



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement [°C]	-20...85
Protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids [g]	277,799
Dimensions [mm]	24 x 24 x 54
Matières	PA
Nombre d'emplacements répartiteur	2
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui

E12548



Câble en Y

YDOGS030PLS0005H03

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - 1-2-3

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - 4-5-6

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Contacts: nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
RD =	rouge