


DF1208



Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/8A



- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 1
- 3 borne push-in Sortie 1



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP
Tension nominale DC	[V]	24
Tension d'entrée DC	[V]	18...30
Classe de protection		III
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10
Courant de repos	[mA]	5
Nombre de voies		1
Courant nominal	[A]	8
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	8
Sorties		
Capacité de charge totale	[mF]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Protection		IP 20; (face frontale)
Degré de pollution		2
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission de parasites
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites
Données mécaniques		
Poids	[g]	67

DF1208



Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/8A

Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
------------	------	------------------


Afficheurs / éléments de service

Indication	état	1 x LED, rouge / vert / orange
Éléments de commande	1 x	Bouton-poussoir

Raccordement électrique

bornes push-in:
levier de contact/listeau de contact:

Raccordement



Diagrammes et courbes

Caractéristique de sortie	<table border="1"><caption>Graph Data: Switch-off time (s) vs Multiples of nominal current</caption><thead><tr><th>Multiples of nominal current</th><th>Switch-off time (s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.0</td><td>1000</td></tr><tr><td>1.2</td><td>10</td></tr><tr><td>1.4</td><td>1</td></tr><tr><td>1.6</td><td>0.1</td></tr><tr><td>1.8</td><td>0.01</td></tr><tr><td>2.0</td><td>0.001</td></tr><tr><td>2.2</td><td>0.001</td></tr><tr><td>2.4</td><td>0.001</td></tr><tr><td>2.6</td><td>0.001</td></tr><tr><td>2.8</td><td>0.001</td></tr><tr><td>3.0</td><td>0.001</td></tr></tbody></table>	Multiples of nominal current	Switch-off time (s)	1.0	1000	1.2	10	1.4	1	1.6	0.1	1.8	0.01	2.0	0.001	2.2	0.001	2.4	0.001	2.6	0.001	2.8	0.001	3.0	0.001
Multiples of nominal current	Switch-off time (s)																								
1.0	1000																								
1.2	10																								
1.4	1																								
1.6	0.1																								
1.8	0.01																								
2.0	0.001																								
2.2	0.001																								
2.4	0.001																								
2.6	0.001																								
2.8	0.001																								
3.0	0.001																								
courbe caractéristique temps/courant																									