


E12318



Câble avec prise mâle

ASTGH020MSS0002C02



Application		
Système		Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...50
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	145,2
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui

E12318



Câble avec prise mâle

ASTGH020MSS0002C02

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 7,5 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 5,5 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 10 m/s²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
	résistance à la traction max. admissible	50 N/mm² statique 20 N/mm² dynamique

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8 mm, blindé; 2 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: écrou, laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement

