




Câble de connexion

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS



Application		
Système	Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	bus CAN	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...80
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	1085
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.



Câble de connexion

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS


Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm




Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; torsadé; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / torsadé + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / torsadé

Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
 BU = bleu
 RD = rouge
 WH = blanc
 screen = blindage

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

