




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E1



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	24
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...150
Données mécaniques		
Poids	[g]	51
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	1
Longueur de la tête de détection	[mm]	5

E20507



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E1

Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Disposition des fibres		①
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Accessoires		
Fourniture		E20103
Remarques		
Quantité		1 pièces