
E20542

Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/2,5m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	85
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	85
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...150
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur de la tête de détection	[mm]	10
Longueur	[mm]	2500
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matière des fibres optiques		verre

E20542

Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/2,5m

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Quantité	1 pièces