


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E1/1,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20492

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	45
---------------------------------	----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	45
---------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E1/1,5M

Longueur	[mm]	1500
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Accessoires		
Fourniture		E20103
Remarques		
Quantité		1 pièces