



Boîtier

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DL2503
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

Technical drawing of the DL2003 terminal block. The front view shows a 24-pin terminal block with dimensions 45mm width and 78mm height. It features an LCD display (1), programming push buttons (2), and an LED (3). The side view shows a 120mm width and 35.5mm height. The terminal block is divided into two 12-pin sections.

1 affichage LCD
2 Boutons-poussoirs de programmation
3 LED



Caractéristiques du produit		
Boîtier	Montage en glissière	
Dimensions	[mm]	78 x 45 x 120
Application		
Application	Relais à seuil 2 voies pour signaux standards analogiques	
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	110...240
Tension nominale DC	[V]	27
Tolérance tension nominale	[%]	< 10
Tolérance tension nominale 2	[%]	20...10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Puissance absorbée	[W]	5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 50
Protection bornes		IP 20
Tests / Homologations		
CEM	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Boîtier

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Données mécaniques		
Poids	[g]	0,354
Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	78 x 45 x 120
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	LED, vert
		affichage LCD
Raccordement électrique		
bornes à chambres jumelées: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC Tension d'alimentation (L–)	
2	24 V DC Tension d'alimentation (L+)	
3	Alimentation en courant Sorties transistor (L+)	
4	Entrée analogique GND	
5	Entrée analogique In1 (0/4...20 mA)	
6	Entrée analogique In2 (0/4...20 mA)	
7	AC Tension d'alimentation (L1)	
8	AC Tension d'alimentation (N)	
9	non utilisé	
10	24 V DC Alimentation des capteurs (L+)	
11	24 V DC Alimentation des capteurs (L–)	
12	Sortie transistor surveillance des signaux pnp	
13	relais Out1 contact commun	
14	relais Out1 contact NO	
15	relais Out1 contact NF	
16	Sortie transistor Out1 pnp	
17	Release 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	relais Out2 contact commun	
20	relais Out2 contact NO	
21	relais Out2 contact NF	
22	Sortie analogique Out3 0/4...20 mA (+)	
23	Sortie analogique Out3 0/4...20 mA (–)	
24	Sortie transistor Out2 pnp	