




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Petit rayon de courbure
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	60
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	550
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	300
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	49,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6

E20648



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	9
Disposition des fibres	
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	2 x 16 x 0,25
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------