
DN1020

Alimentation à découpage 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 230
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Plage de tension d'entrée AC	[V]	100...240
Tension de sortie DC	[V]	24...28
Classe de protection		I; (IEC 61140)
Limiteur de surtension		oui; (< 40)
Tension de sortie	[V]	réglable
Tolérance tension de sortie	[%]	2
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	1,3
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[mV]	50
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...70
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
MTTF	[Années]	411

DN1020

Alimentation à découpage 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Données mécaniques		
Poids	[g]	310,5
Type de montage		rail; (TH35 (EN 60715))
Dimensions	[mm]	83 x 45 x 96
Matières		PC


Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	LED, vert

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

bornes à ressort: ...2,5 mm²

Raccordement



1 primaire
2 secondaire