




Tête de détection pour fibres optiques système
barrage

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20767
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB50; OBF; OO50
OB50	
Portée des fibres optiques [mm]	45
OBF	
Portée des fibres optiques [mm]	80
OO50	
Portée des fibres optiques [mm]	120
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...70
Données mécaniques	
Poids [g]	0,011
Type tête de détection	droit



Tête de détection pour fibres optiques système
barrage

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Filetage tête de détection	M5
Longueur [mm]	à câbler
Disposition des fibres	
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M5 rondelles: 4
Remarques	
Quantité	1 pièces