




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4/1,5



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	36
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	180
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	36
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	72
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	4
Longueur de la tête de détection	[mm]	10

E20072



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4/1,5

Longueur	[mm]	1500
Rayon de courbure minimum	[mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		①
Matières		Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		aluminium
Accessoires		
Fourniture		Bride de fixation:, E10221
Remarques		
Quantité		1 pièces