




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/1M



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portée des fibres optiques [mm]	320
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
OOF	
Portée des fibres optiques [mm]	200
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Poids [g]	63
Type tête de détection	droit

E20080



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/1M

Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	ⓘ
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20102
Remarques	
Quantité	1 pièces