

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

29

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M8

Longueur [mm]

5000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matériaux

Adaptateur: PA

Matériau des fibres optiques

verre

Matériau de la tête des fibres
optiques

aluminium

Matériau de la gaine des fibres
optiques

aluminium

E20170



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/5M

Remarques

Quantité

1 pièces