




Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-M6/2M



Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
OIF	
Portée des fibres optiques [mm]	240
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Poids [g]	201
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	●
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre

**Fibres optiques système barrage**

FE-30-A-A-M6/2M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 4
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Quantité	1 pièces