




Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



découpe tableau de commande 91 x 43 mm



Caractéristiques du produit

Dimensions [mm] 48 x 112 x 116

Application

Application Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 18...30 DC

Consommation [mA] 100

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 4

Entrées

Nombre des entrées TOR 2

Sorties

Nombre des sorties TOR 4

Protection surcharges oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...60

Température de stockage [°C] -25...70

Protection IP 65

Protection bornes IP 20

Tests / Homologations

CEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Données mécaniques

Poids [g] 299

Type de montage découpe tableau de commande: 91 x 43 mm

Dimensions [mm] 48 x 112 x 116



Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Matières	Noryl UL94-V-0
----------	----------------


Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
------------	-------------------	--

Raccordement électrique

Bornes à vis:

Raccordement



NC: non utilisé