




Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3



Application		
Version	déviation du faisceau à 90°	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	400
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	54,5
Type tête de détection	coudée	
Diamètre de la tête de détection	[mm]	5
Longueur	[mm]	600

**Fibres optiques système barrage**

FE-00-P-A-R3

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	E20104
Remarques	
Quantité	1 pièces