




Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC645  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                      |                           |                  |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| Système                          |                           | Sans halogène    |
| Données électriques              |                           |                  |
| Tension d'alimentation           | [V]                       | 10...30 DC       |
| Conditions d'utilisation         |                           |                  |
| Température ambiante             | [°C]                      | -25...80         |
| Protection                       |                           | IP 67            |
| Données mécaniques               |                           |                  |
| Poids                            | [g]                       | 163              |
| Dimensions                       | [mm]                      | 15 x 15 x 47     |
| Matières                         |                           | PUR transparent  |
| Matière du corps                 |                           | PUR, transparent |
| Afficheurs / éléments de service |                           |                  |
| Indication                       | Indication de commutation | 1 x LED, jaune   |
|                                  | Disponibilité             | 1 x LED, vert    |
| Remarques                        |                           |                  |
| Quantité                         |                           | 1 pièces         |

# E10827



## Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0005A04

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR, transparent; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BN = | brun  |
| BK = | noir  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |