


Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-M6/3M



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

192

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Poids [g]

278,5

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur [mm]

3000

Rayon de courbure minimum [mm]

30; (en cas de pose fixe)

Disposition des fibres



Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-M6/3M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 4
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Quantité	1 pièces