


## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0002H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC007

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Système Sans halogène

## Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

## Sorties

Technologie PNP

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

## Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière bague moletée laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

|            |                           |                |
|------------|---------------------------|----------------|
| Indication | Indication de commutation | 2 x LED, jaune |
|            | Disponibilité             | 1 x LED, vert  |

## Remarques

Quantité 1 pièces

# E10854



## Câble avec prise femelle


ADOAH043MSS0002H04

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |