




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-R1



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portée des fibres optiques [mm]	40
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	6
OOF	
Portée des fibres optiques [mm]	24
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	6
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Poids [g]	37
Type tête de détection	coudée
Diamètre de la tête de détection [mm]	1

E20230



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-R1

Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Disposition des fibres		①
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4301/304)
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Accessoires		
Fourniture		Bride de fixation:, E20107
Remarques		
Quantité		1 pièces