


Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R6/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20339

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

300

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

coudée

Longueur [mm]

1000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R6/1M

Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces