
E1003A

Prise à câbler

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Application		
Application		Raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
Homologation		BVS 05 ATEX E106
Marquage ATEX		II 1G Ex ia IIC T6 Ga
		II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
		II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Données mécaniques		
Poids	[g]	41,2
Dimensions	[mm]	43 x 25 x 36
Matières		PBT
Matière du corps		PBT
Matière bague moletée		PA
Remarques		
Remarques		Ta selon le tableau " Somme des puissances des circuits de courant " dans la notice d'utilisation correspondante (partie relative à la sécurité ATEX)
		Plusieurs circuits de sécurité intrinsèque peuvent être raccordés aux connecteurs femelles.
		La somme des tensions d'un ou plusieurs circuits de sécurité intrinsèque ne doit pas dépasser la valeur suivante :
		Utotal max. = 60 V (valeur de crête)
Quantité		1 pièces

E1003A

Prise à câbler


SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M18, coudée; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

