




Fibres optiques système réflexion directe avec
convertisseur de section

FT-00-P-MS



Application		
Version	Convertisseur de section	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	420
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	200
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	60
Type tête de détection	droit	



Fibres optiques système réflexion directe avec convertisseur de section

FT-00-P-MS

Hauteur de la tête de détection [mm]	5
Largeur de la tête de détection [mm]	15
Longueur de la tête de détection [mm]	20
Dimensions de la tête de détection [mm]	5 x 15 x 20
Longueur [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	laiton
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces