




Câble de connexion

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Données électriques              |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation           | [V]                       | 10...30 DC      |
| Sorties                          |                           |                 |
| Technologie                      |                           | PNP             |
| Conditions d'utilisation         |                           |                 |
| Température ambiante             | [°C]                      | -25...90        |
| Protection                       |                           | IP 67           |
| Données mécaniques               |                           |                 |
| Matières                         |                           | TPU             |
| Matière du corps                 |                           | TPU             |
| Matière bague moletée            |                           | laiton, nickelé |
| Afficheurs / éléments de service |                           |                 |
| Indication                       | Indication de commutation | 1 x LED, jaune  |
|                                  | Disponibilité             | 1 x LED, vert   |
| Remarques                        |                           |                 |
| Quantité                         |                           | 1 pièces        |



## Câble de connexion

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

