


Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3/1.5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

90

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

coudée

Longueur [mm]

1500

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Disposition des fibres

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

Matière de la gaine des fibres
optiques

aluminium

E20309



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3/1.5M

Accessoires	
Fourniture	E20103
Remarques	
Quantité	1 pièces