


E11745



Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0005H19



Application		
Système		Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 63 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	1165
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 70
Matières		PUR noir
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Couple de serrage	[Nm]	2
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 2 m/s
	Cycles de courbure	> 500000
	Sollicitation de torsion	± 30 °/m
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11745



Câble avec prise femelle


ADOAK190MSS0005H19

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



E11745



Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0005H19

Raccordement

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune